



47527204



Розетка з з/к, кришка, захист.конт., полем д/надп., нерж.сталь, 16А/250В К.5

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Нержавіюча сталь

Код RAL 9022

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Нержавіюча сталь

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Так

##### Кришка, дверцята

Тип кришки Відкидна кришка відкидається назад

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP44

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Тексти**

Відбиток	З написом
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	З полем для надпису

---

**Сумісний із**

К.х

---