



47893525



WCD sleutelslot 2-v met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-code 7011
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 80 mm
Breedte 100,70 mm
Diepte 51 mm
Aantal eenheden 2
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Ja
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Slagvastheid IK IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja