



47893525

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Användningsförhållanden

Drifttemperatur -15 - 30 °C

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Grå

RAL-kod 7011

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 100,70 mm

Djup 51 mm

Antal enheter 2

Höjd på P-touch-band för märkningsfält 12 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Ledararea 1,0 - 2,5 mm²

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Anslutning

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Ja

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skydd, dörr

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Petskyddad Nej

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Komplett kapsling
----------	-------------------

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
