




KXB35E

### Borne de terre, 35mm<sup>2</sup>, connection à vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 0 A |
|-------------------------|-----|

##### Puissance

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1 W |
|-----------------------------------|-----|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 51,50 mm |
| Largeur    | 54 mm    |
| Profondeur | 16 mm    |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Matériau | Polyamide (PA) |
|----------|----------------|

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 35 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement en câble rigide | 50 mm <sup>2</sup> max. |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|