



KXB35E

Borne de terre, 35mm<sup>2</sup>, connection à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 0 A |
|-------------------------|-----|

#### Puissance

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1 W |
|-----------------------------------|-----|

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 51.50 mm |
| Largeur    | 54 mm    |
| Profondeur | 16 mm    |

#### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

#### Matière

|         |                |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

#### Raccordement

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 35 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement en câble rigide | 50 mm <sup>2</sup> max. |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|