



47527209



**presa SCHUKO con coperchio a cerniera e portaetichetta K.1 bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio	Il coperchio incernierato cade all'indietro
-------------------	---

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Con campo di scrittura

**Adatto per**

K.x	
-----	--

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si