



47527209

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.1, p.bijela sjaj

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Pogodno za

Berker K.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da