




K156

Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	60 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matières

Couleur	Bronze
---------	--------

Raccordement

Borne à vis (max)	1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm ²
-------------------	---------------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----