



K156

Barre sans socle, 121mm, 1x25mm<sup>2</sup> - 4x16mm<sup>2</sup> - 12x10mm<sup>2</sup>

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

60 A

**Architecture**

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Bronze

**Raccordement**

Section des bornes à vis

1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm<sup>2</sup>

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui