




K156

Kopplingsplint i mässing, 121mm, 1x25mm² - 12x10mm² - 4x16mm²,

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	60 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Material

Färg	Brons
------	-------

Anslutning

Area skruvplintar	1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm ²
-------------------	---------------------------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----