



K159

Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 60 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Brons

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja