



K158

Borne en laiton, 169mm, 1x25mm<sup>2</sup> - 13x10mm<sup>2</sup> - 11x16mm<sup>2</sup>, sans base de montage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 60 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Matières

Couleur Bronze

Raccordement

Borne à vis (max) 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm<sup>2</sup>

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui