



K158

Regleta de conexión, longitud 169 mm, 1x25+11x16+13x10 mm², 25 conexiones

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 60 A

Arquitectura

Número de polos 1

Materiales

Colour Bronce

Conexión

Sección transversal de terminales roscados 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí