



K158

Kopplingsplint 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², utan sockel

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 60 A

Arkitektur

Antal poler 1

Material

Färg Brons

Anslutning

Area skruvplintar 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja