



K140

### Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 60 A |
|-------------------------|------|

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

##### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Bronze |
|---------|--------|

##### Raccordement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Section des bornes à vis | 2x 16 + 2x 10 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|-------------------------------|

##### Durabilité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|