




K148

### Kopplingsplint 85mm, 7x10mm<sup>2</sup> - 6x16mm<sup>2</sup>, utan sockel

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 60 A |
|-----------|------|

##### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 1 |
|-------------|---|

##### Material

|      |       |
|------|-------|
| Färg | Brons |
|------|-------|

##### Anslutning

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Area skruvplintar | 6x 16 + 7x 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-------------------------------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |