



FD42ACN

Coffret NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 4 rangées, 96 modules, porte transparente

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP41

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----