



303550

Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Serie

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Con ridotta profondità d'incasso Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Tipo di commutazione	Serie
----------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si