




303550

Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 31 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Malá vestavná hloubka
Pro přišroubování
Bez rozpěrných příchýtek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení Sériový

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano