



303550



## Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

#### Spänning

Märkspänning 250 V

#### Material

Ytbehandling Matt  
Material Metall  
Plast

#### Identifiering

Sammansättning Grundelement

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

#### Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm  
Inbyggnadsdjup 31 mm  
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

#### Elektrisk ström

Märkström 10 A

#### Text

Utförande Lågt monteringsdjup  
För skruvfästning  
Utan klor  
Anslutningstyp Med snabbanslutning  
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets  
Brytare läge Serie

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja  
RoHS-överensstämmelse Ja