



LNH2080M

Nožasti osigurač NH2C 80A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH2C
--------------------	------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Nazivni radni napon Ue	500 - 500 V
------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	8,30 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	150 mm
--------	--------

Širina	39 mm
--------	-------

Dubina	72,5 mm
--------	---------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----