



VZ606N

porte, opaque VF/VS412

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	645 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	16.50 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	4

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui