



VB218P

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x475x145mm, 2x18 module, deur transparant

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	27,2 W
--	--------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal module	36
---------------	----

Functionies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buisvoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	475 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
----------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja
