



VZ607N

Vit dörr tillIVF118, reservdel

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	250 mm
Bredd	388 mm
Djup	16,50 mm

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	1

Anslutning

Typ av montering	Snabbanslutning
------------------	-----------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja