



VB218A

**Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	2
-----------------	---

Nombre de rangées	2
-------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	36
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	475 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	18
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matériau	Polystyrène (PS)
----------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----