



VZ605N1

porte, opaque VF/VS312

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	16,50 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de rangées	3

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui