



VZ602N

### porte, opaque VF/VS108

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 182 mm   |
| Largeur    | 208 mm   |
| Profondeur | 16,50 mm |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |

##### Matière

|            |            |
|------------|------------|
| Code RAL   | 9010       |
| Couleur    | Blanc pur  |
| Matériau   | Plastique  |
| Traitement | Non traité |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Gauche |
|----------------------|--------|

##### Sécurité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection      | Classe II |
| Classe de protection (IP) | IP40      |
| Type de verrouillage      | Loquet    |

##### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre de rangées         | 1 |

##### Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |