



WNC166B

## ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ IP55 ΛΕΥΚΗ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 250 V       |
| Ονομαστική τάση | 250 - 250 V |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Λευκό         |
| Κωδικός RAL          | 9010          |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ           |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο   |

#### Διαστάσεις

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος                                 | 76 mm |
| Πλάτος                               | 76 mm |
| Βάθος                                | 65 mm |
| Αριθμός μονάδων                      | 2     |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 0 mm  |
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 0 mm  |

#### Σύνδεση

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Σφιγκτήρας βύσματος       |
| Διατομή αγωγού | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Είδος σύνδεσης  | plug-in σύνδεσης  |
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |

#### Εξοπλισμός

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος               | SCHUKO |
| Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα             | Όχι    |
| Με καπάκι                                    | Ναι    |
| Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης | Όχι    |
| Με LED σηματοδότησης                         | Όχι    |
| με κλειδαριά                                 | Ναι    |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Ναι |
|----------------------------|-----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Τύπος καπακιού | Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 1 |
|-------------------|---|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Με επαφές ασφαλείας       | Ναι  |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |

#### Λειτουργίες

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Με φωτισμό προσανατολισμού | Όχι |
| Φωτιζόμενο                 | Όχι |

#### Αναγνωριστικό (ID)

|              |     |
|--------------|-----|
| Με αποτύπωμα | Όχι |
|--------------|-----|

#### Κείμενο

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Σήμανση        | Χωρίς επιτύπωση                        |
| Κάλυμμα        | Πλήρες περίβλημα                       |
| Ασφάλεια       | Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-in ακροδέκτες                  |

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |