



REA661X



Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils blanc polaire brillant TOUCH

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Plastique Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	145 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	145 x 93 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	-20 - 60 °C

Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Puissance absorbée (en fonctionnement)	220 mA
Courant absorbé (au repos)	12 mA

Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

Textes

Mode d'installation	Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
Raccordement	Pour poussoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Fonctions

Type d'interphone	Audio + Video
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Accessoires

Appareil supplémentaire connectable	Non
-------------------------------------	-----