



HCF990H

### Interruttore manovra sezionatore h3 h1600 3P 1600A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 1600 A

##### Architettura

Numero di poli 3

Elemento di controllo/comando Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido 3x 240 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 3x 240 mm<sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U<sub>i</sub> 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U<sub>imp</sub> 8000 V

Tensione nominale d'impiego CA 220 - 690 V

##### Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura 10 ms

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale Sì

##### Funzioni

Unità di sgancio Interruttore

##### Potenza

Potenza dissipata per polo I<sub>n</sub> 56,30 W

Potenza dissipata totale 168,90 W

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1 1053000 W

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

##### Porta / coperchio

Bloccabile Sì

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì