



B45315

Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	1200 - 1200 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

