




47527106



Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, antracit mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený
Lakované

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Svorka zástrčky

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

Berker K.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----