



47527106



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надпису, антрацит, 16А/250В К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Так

Кришка, дверцята

Тип кришки Відкидна кришка відкидається назад, можна зафіксувати в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Тексти

Відбиток	З написом
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	З полем для надпису

Сумісний із

К.х

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----