



14050001

Wip, berker Arsys, bruin

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8011

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 70 mm

Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en
groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipchakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar