



KXB70E

Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	81,20 mm
Breedte	75,20 mm
Diepte	24 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 70 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----