



KXB70E

Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 0 A

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 81,20 mm

Širina 75,20 mm

Dubina 24 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Materijali

Materijal Poliamid (PA)

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 16 - 70 mm²

Presjek krutog provodnika 16 - 70 mm²

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da