




KXB70E

Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	81,20 mm
--------	----------

Širina	75,20 mm
--------	----------

Dubina	24 mm
--------	-------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	16 - 70 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	16 - 70 mm ²
---------------------------	-------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----