



WXF105

### Prise de courant gallery rénovation 2P+T

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,85 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP21

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

##### Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

##### Adapté à

Hager gallery	
---------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui