



WXF105

Prise de courant gallery rénovation 2P+T

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matières

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition de la surface

Mat

Matière

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

35,85 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Norme française NF

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Indice de protection IP

IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

No

Textes

Impression

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui