



WXF105

Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	35,85 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja