



WXF105

## Socket gallery refurbishing 2P+E

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený

#### Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	35,85 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

#### Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Francouzská norma NF
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním svítidlem	Ne

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP21

#### Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

#### Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

#### Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano