




29511606



Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproefbaar De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.
Etikettering	Folie met opdruk van insteekbare symbolen
afdruk	Zonder opdruk

Geschild voor

Serie berker S.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja