




29511606



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 2 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ světla LED

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Osvětlení Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem
Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.

Popis Fólie s potiskem symbolů, vkládací

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano