



SM101E

### Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN

#### Technické vlastnosti

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 67 mm |
| Šířka   | 73 mm |
| Hloubka | 50 mm |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

##### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -10 - 55 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -20 - 70 °C |

##### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

##### Připojení

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

##### Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 5 W  |
| Příkon VA                                    | 5 VA |

##### Vybavení

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Provedení ovládacího panelu | Digitální |
|-----------------------------|-----------|

##### Měření

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Měřicí rozsah frekvence | 45 - 65 Hz |
| Druh měřicího přístroje | Multimetr  |
| Rozsah měření proudu    | 0 - 9999 A |

##### Instalace, montáž

|        |           |
|--------|-----------|
| Montáž | Lišta DIN |
|--------|-----------|

##### Funkce

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Třída přesnosti | 0.005 |
|-----------------|-------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |