



SM101E

Багатофункціональний цифровий вимірювальний прибор

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	67 mm
Ширина	73 mm
Глибина	50 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-10 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20 - 70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 4 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5 W
Споживання енергії ВА	5 VA

Вимірювання

Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz
Діапазон вимірювання струму	0 - 9999 A

Функції

Клас точності	0.005
---------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes