



SM101C

Digitale multimeter, DIN-rail, Modbus + pulsuitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	73 mm
Diepte	50 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5 W
Opgenomen vermogen VA	5 VA

Samenstelling

Type display	Digitaal
--------------	----------

Meting

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Type meetinstrument	Multimeter
Stroommeetbereik	0 - 9999 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	0.005
-----------------------	-------

Voeding

Voedingsspanning	230 V +10 %/-15 %
------------------	-------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja