



SM101C

Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	67 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	50 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 70 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 4 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 4 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5 W
Příkon VA	5 VA

Vybavení

Provedení ovládacího panelu	Digitální
-----------------------------	-----------

Měření

Měřicí rozsah frekvence	45 - 65 Hz
Druh měřicího přístroje	Multimetr
Rozsah měření proudu	0 - 9999 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Funkce

Třída přesnosti	0.005
-----------------	-------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V +10%/-15%
-----------------	-----------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano