



SM101C

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	67 mm
Bredd	73 mm
Djup	50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 70 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	0.5 - 4 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 4 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5 W
Energiförbrukning VA	5 VA

Utrustning

Typ av display	Digital
----------------	---------

Mått

Mätområde frekvens	45 - 65 Hz
Typ av mätinstrument	Multimeter
Ström mätområde	0 - 9999 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0.005
-------------------	-------

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V +10%/-15%
---------------	-----------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja