




303808



Interrupteur pour mécanismes

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Finition de la surface Mat
Matière Métal
PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm
Profondeur de montage 31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement
Type de raccordement Avec bornes à vis
Éclairage Pour éclairage
Type de commutation Double Arrêt/Inversion, bornes d'entrée séparées

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui