



303808

**Doble conmutador**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	2
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	31 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Iluminación	Para iluminación
-------------	------------------

Tipo de conmutación / variante	Doble desconexión/conmutación, terminales de entrada aislados
--------------------------------	---

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----